

Retraits muraux

Pour gypse et murs ACOUSTIBuilt™



SUSTAIN™
Systèmes de
plafond durables
à haute performance



**24/7
DEFEND™**
Solutions pour des espaces
plus sains et sécuritaires

CONFINER PURIFIER PROTÉGER



▲ Moulures de retraits muraux

Les retraits muraux créent une séparation horizontale ou verticale dans les murs de gypse permettant des transitions faciles du gypse aux panneaux de gypse ou du gypse aux panneaux ACOUSTIBuilt™ pour les applications murales.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

- Intersections et coins finis en usine permettant un changement de direction facile
- Semelle prépercée pour fixation facile du gypse ou des murs ACOUSTIBuilt
- Alignement parfait entre les retraits droits, l'intersection et les coins avec les plaques d'enture incluses
- Aluminium extrudé préfabriqué pour un détail vif des bords
- Rainures de semelle intégrées permettant d'améliorer la surface de collage lors de la finition du gypse ou des panneaux ACOUSTIBuilt

COULEURS

En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Standard



Brut
(UF)



Couleurs
personnalisées
disponibles

* Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de la gamme Sustain™ sont disponibles sur demande. D'autres couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s'appliqueront.

SÉLECTION VISUELLE

	N° d'article ◆	Description	Longueur	Hauteur du retrait	Largeur du retrait	
Moulure du retrait	RM625250STR	Retrait de 1/4 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po	
	RM625375STR	Retrait de 3/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po	
	RM625500STR	Retrait de 1/2 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po	
	RM625625STR	Retrait de 5/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po	
	RM625750STR	Retrait de 3/4 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po	
Moulure du retrait F	FRM625375STR	Retrait F de 3/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po	
	FRM625500STR	Retrait F de 1/2 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po	
	FRM625625STR	Retrait F de 5/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po	
	FRM625750STR	Retrait F de 3/4 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po	
Moulure du retrait Z	ZRM625250STR	Retrait Z de 1/4 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po	
	ZRM625375STR	Retrait Z de 3/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po	
	ZRM625500STR	Retrait Z de 1/2 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po	
	ZRM625625STR	Retrait Z de 5/8 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po	
	ZRM625750STR	Retrait Z de 3/4 po pour gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po	
Moulures de retrait sans semelle	NFRM625500STR	Retrait F de 1/2 po pour gypse de 5/8 po – sans semelle	120 po	5/8 po	1/2 po	
	NFRM625750STR	Retrait F de 3/4 po pour gypse de 5/8 po – sans semelle	120 po	5/8 po	3/4 po	
Moulures pour panneaux ACOUSTIBuilt	ARM625500STR	Moulure de retrait 1/2 po pour panneau ACOUSTIBuilt pour transition de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po	

◆ Au moment de donner le descriptif ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR7902STR H A).

Retraits muraux

Pour gypse et murs ACOUSTIBuilt®



LEED WELL LBC JUSQU'À **61 %** CONTENU RECYCLÉ

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsabilité
diarée du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique

SECON L'EMPLACEMENT

Standard de construction WELL™ (WELL) Living Building Challenge™ (LBC)

Calculez le développement durable avec GreenGenie™ armstrongplafonds.ca/greengenie

INTERSECTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉASSEMBLÉES POUR GYPSE DE 5/8 PO

	N° d'article	Description	Longueur	Hauteur du retrait	Largeur du retrait
Coins intérieurs du retrait	RM625250IC	Retrait de 1/4 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	RM625375IC	Retrait de 3/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	RM625500IC	Retrait de 1/2 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	RM625625IC	Retrait de 5/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	RM625750IC	Retrait de 3/4 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins extérieurs du retrait	RM6252500C	Retrait de 1/4 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	RM6253750C	Retrait de 3/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	RM6255000C	Retrait de 1/2 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	RM6256250C	Retrait de 5/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	RM6257500C	Retrait de 3/4 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections à 3 voies de la moulure du retrait	RM625250I3W	Retrait de 1/4 po pour intersection à 3 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	RM625375I3W	Retrait de 3/8 po pour intersection à 3 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	RM625500I3W	Retrait de 1/2 po pour intersection à 3 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	RM625625I3W	Retrait de 5/8 po pour intersection à 3 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	RM625750I3W	Retrait de 3/4 po pour intersection à 3 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections à 4 voies de la moulure du retrait	RM625250I4W	Retrait de 1/4 po pour intersection à 4 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	RM625375I4W	Retrait de 3/8 po pour intersection à 4 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	RM625500I4W	Retrait de 1/2 po pour intersection à 4 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	RM625625I4W	Retrait de 5/8 po pour intersection à 4 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	RM625750I4W	Retrait de 3/4 po pour intersection à 4 voies de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections à 90° de la moulure du retrait	RM625250I90	Retrait de 1/4 po pour intersection à 90° de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	RM625375I90	Retrait de 3/8 po pour intersection à 90° de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	RM625500I90	Retrait de 1/2 po pour intersection à 90° de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	RM625625I90	Retrait de 5/8 po pour intersection à 90° de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	RM625750I90	Retrait de 3/4 po pour intersection à 90° de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins intérieurs du retrait F	FRM625375IC	Retrait F de 3/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	FRM625500IC	Retrait F de 1/2 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	FRM625625IC	Retrait F de 5/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	FRM625750IC	Retrait F de 3/4 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins extérieurs du retrait F	FRM6253750C	Retrait F de 3/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	FRM6255000C	Retrait F de 1/2 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	FRM6256250C	Retrait F de 5/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	FRM6257500C	Retrait F de 3/4 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure intérieure du retrait F	FRM625375II	Retrait F de 3/8 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	FRM625500II	Retrait F de 1/2 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	FRM625625II	Retrait F de 5/8 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	FRM625750II	Retrait F de 3/4 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure extérieure du retrait F	BPFRM6253750I	Retrait F de 3/8 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	BPFRM6255000I	Retrait F de 1/2 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	BPFRM6256250I	Retrait F de 5/8 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	BPFRM6257500I	Retrait F de 3/4 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po



Retraits muraux

Pour gypse et murs ACOUSTIBuilt™



JUSQU'À **61%** CONTENU RECYCLÉ

LEED WELL LBC

gestion de l'énergie
gestion des déchets de construction
matériaux régionaux
flexibilité de conception
DEP
recyclable/responsabilité élargie du producteur
matériaux biosourcés
contenu recyclé
source de matières premières
rapport de la composition des matériaux
matériaux à faibles émissions
qualité d'éclairage
acoustique

Calculez le développement durable avec GreenGenie™ armstrongplafonds.ca/greengenie

SELON L'EMPLACEMENT

Standard de construction WELL™ (WELL) Living Building Challenge™ (LBC)

INTERSECTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉASSEMBLÉES POUR GYPSE DE 5/8 PO

	N° d'article ◆	Description	Longueur	Hauteur du retrait	Largeur du retrait
Coins intérieurs du retrait Z	ZRM625250IC	Retrait Z de 1/4 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	ZRM625375IC	Retrait Z de 3/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	ZRM625500IC	Retrait Z de 1/2 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	ZRM625625IC	Retrait Z de 5/8 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	ZRM625750IC	Retrait Z de 3/4 po pour coin intérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins extérieurs du retrait Z	ZRM6252500C	Retrait Z de 1/4 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	ZRM6253750C	Retrait Z de 3/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	ZRM6255000C	Retrait Z de 1/2 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	ZRM6256250C	Retrait Z de 5/8 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	ZRM6257500C	Retrait Z de 3/4 po pour coin extérieur de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure intérieure du retrait Z	ZRM625250II	Retrait Z de 1/4 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	ZRM625375II	Retrait Z de 3/8 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	ZRM625500II	Retrait Z de 1/2 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	ZRM625625II	Retrait Z de 5/8 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	ZRM625750II	Retrait Z de 3/4 po pour intersection à 90° intérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure extérieure du retrait Z	ZRM6252500I	Retrait Z de 1/4 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/4 po
	ZRM6253750I	Retrait Z de 3/8 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/8 po
	ZRM6255000I	Retrait Z de 1/2 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	1/2 po
	ZRM6256250I	Retrait Z de 5/8 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	5/8 po
	ZRM6257500I	Retrait Z de 3/4 po pour intersection à 90° extérieure de gypse de 5/8 po	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins intérieurs du retrait sans semelle pour le retrait F	NFRM625500IC	Retrait de 1/2 po pour gypse de 5/8 po – coin intérieur sans semelle	120 po	5/8 po	1/2 po
	NFRM625750IC	Retrait de 3/4 po pour gypse de 5/8 po – coin intérieur sans semelle	120 po	5/8 po	3/4 po
Coins extérieurs du retrait sans semelle pour le retrait F	NFRM6255000C	Retrait de 1/2 po pour gypse de 5/8 po – coin extérieur sans semelle	120 po	5/8 po	1/2 po
	NFRM6257500C	Retrait de 3/4 po pour gypse de 5/8 po – coin extérieur sans semelle	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure intérieure sans semelle pour le retrait F	FRM625500II	Retrait F de 1/2 po pour gypse de 5/8 po – intersection à 90° intérieure sans semelle	120 po	5/8 po	1/2 po
	FRM625750II	Retrait F de 3/4 po pour gypse de 5/8 po – intersection à 90° intérieure sans semelle	120 po	5/8 po	3/4 po
Intersections de la moulure extérieure sans semelle pour le retrait F	FRM6255000I	Retrait F de 1/2 po pour gypse de 5/8 po – intersection à 90° extérieure sans semelle	120 po	5/8 po	1/2 po
	FRM6257500I	Retrait F de 3/4 po pour gypse de 5/8 po – intersection à 90° extérieure sans semelle	120 po	5/8 po	3/4 po
Accessoires de retraits muraux	AXRMSPLICE	Plaque d'enture pour retraits Axiom™	120 po	0M	SPLICE/CE

PARTITIONS ET MURS

Retraits muraux

Pour gypse et murs ACOUSTIBuilt®



Declare

LEED WELL LBC

JUSQU'À

61 % CONTENU RECYCLÉ


gestion de l'énergie	gestion des déchets de construction	matériaux régionaux	flexibilité de conception	DEP	recyclable/responsabilité	diagnostic du producteur	matériaux biosourcés	contenu recyclé	source de matières premières	rapport de la composition des matériaux	matériaux à faibles émissions	qualité d'éclairage	acoustique
----------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------------	-----	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------	------------------------------	---	-------------------------------	---------------------	------------

SELON L'EMPLACEMENT

Standard de construction WELL® (WELL) Living Building Challenge™ (LBC)

Calculez le développement durable avec GreenGenie™ armstrongplafonds.ca/greengenie

DÉTAILS DE L'INSTALLATION



DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Aluminium extrudé

Fini de surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite au four appliquée en usine

Garantie
Garantie limitée de 10 ans

Détail d'extrémité
Enture

Rapports de l'ICC
Pour les régions sous la juridiction de l'ICC, veuillez consulter les rapports d'évaluation ESR-1289 et ESR-1308 pour les valeurs et les conditions d'utilisation concernant les composantes de systèmes de suspension figurant sur cette page. Ces rapports peuvent être réexaminés, révisés et même annulés.